


## İndüktif sensör

IA-3010-ANKG/20m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı       | NPN           |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde açık |
| Algılama mesafesi [mm] | 10            |
| Gövde                  | Silindirik    |
| Boyutlar [mm]          | Ø 20 / L = 77 |

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | 15; (24 V) |
| Koruma sınıfı          | II         |
| Ters polarite koruması | evet       |

## Çıkışlar

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı                                | NPN           |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde açık |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5           |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 250           |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 300           |
| Kısa devre koruması                             | evet          |
| Kısa devre korumasının cinsi                    | çıkış tarama  |
| Aşırı yük koruması                              | evet          |

## İzleme aralığı

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Algılama mesafesi [mm]             | 10        |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
| Çalışma aralığı [mm]               | 0...8,1   |

## Doğruluk / sapma

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Düzeltilme katsayısı                       | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
| Histerezis [Sr nin % si]                   | 1...15                                                                      |
| Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10                                                                    |


# IA5057



## İndüktif sensör

IA-3010-ANKG/20m

| Çalışma Koşulları                         |                    |                     |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Çalışma sıcaklığı                         | [°C]               | -25...80            |
| Koruma                                    |                    | IP 67               |
| Testler / Onaylar                         |                    |                     |
| EMC                                       | EN 60947-5-2       |                     |
| MTTF                                      | [yıl]              | 1781                |
| Mekanik özellikleri                       |                    |                     |
| Gövde                                     |                    | Silindirik          |
| Montaj                                    |                    | çıkıntılı montaj    |
| Boyutlar                                  | [mm]               | Ø 20 / L = 77       |
| Malzemeler                                |                    | PBT                 |
| Gösterge / Kontroller                     |                    |                     |
| Gösterge                                  | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı       |
| Aksesuarlar                               |                    |                     |
| Parçalar                                  |                    | Montaj kelepçesi: 1 |
| Açıklamalar                               |                    |                     |
| Paket miktarı                             |                    | 1 adet              |
| Elektriksel bağlantı                      |                    |                     |
| Kablo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                    |                     |
| Bağlantı                                  |                    |                     |



BN =  
BU =  
BK =

Kablo renkleri :  
kahve rengi  
mavi  
siyah