IB5135


İndüktif sensör

IB-3020-ANKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IB5072

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



CE

Ürün özellikleri		
Elektriksel yapı		NPN
Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Algılama mesafesi	[mm]	20
Gövde		Silindirik
Boyutlar	[mm]	Ø 34 / L = 82
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	15; (24 V)
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Çıkışlar		
Elektriksel yapı		NPN
Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	60
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	20
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	20 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...16,2

IB5135

İndüktif sensör


IB-3020-ANKG

Doğruluk / sapma			
Düzeltme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2	
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15	
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80	
Koruma		IP 67	
Testler / Onaylar			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri			
Gövde		Silindirik	
Montaj		çıkıntılı montaj	
Boyutlar	[mm]	Ø 34 / L = 82	
Malzemeler		PBT	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
Aksesuarlar			
Parçalar		Montaj kelepçesi: 1	
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah