


İndüktif AS-Interface sensörü

IBE2020-ASI

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Algılama mesafesi [mm]	20
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 34 / L = 98

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	20
------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	1
AS-i ID kod [hex]	1
AS-i sertifikası	02701



İndüktif AS-Interface sensörü

IBE2020-ASI

Mekanik özellikleri		
Gövde	Silindirik	
Montaj	çıkıntılı montaj	
Boyutlar	[mm]	Ø 34 / L = 98
Malzemeler	PBT; sonlandırma kapağı: PC	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı sensör sargısında kopma, sensör sargısının kısadevre olması Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj kelepçesi: 1	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Garanti edilen aralık: yakl. Sn nin % 10...80 ' i	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...2,5 mm²		
Bağlantı		

