


İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IGK3006BBPKG/AM/SC/US-104



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	6
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 70

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde; Elektromanyetik alan korumalı; yapışmaz kaplamalı
Uygulama	Kaynak uygulamalarında kullanım
Dayanma basıncı [bar]	100
Basınç değerlendirme notu	algılama yüzeyi
Elektromanyetik alan korumalı	evet; (kaynak akımının pals süresi: < 200 ms)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	2
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	6
Çalışma aralığı [mm]	0...4,9



İndüktif tam-metal gövdeli sensör


IGK3006BBPKG/AM/SC/US-104

Arttırılmış algılama mesafesi		evet	
Doğruluk / sapma			
Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,7 / Alüminyum: 0,5 / Bakır: 0,2	
Histerezis [Sr nin % si]		1...20	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı [°C]		0...85	
Koruma		IP 67	
Testler / Onaylar			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V	
	EN 55011 emisyon	Sınıf B	
Darbe direnci		1 J	
MTTF [yıl]		1152	
Gömülü yazılım dahildir		evet	
UL onayı	Ta	-25...70 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current	
	UL onay numarası	A012	
	Dosya numarası UL	E174191	
Mekanik özellikleri			
Ağırlık [g]		61,5	
Gövde		Dış yapısı	
Montaj		gömülebilir montaj	
Boyutlar [mm]		M18 x 1 / L = 70	
Dış tasarımı		M18 x 1	
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; LED pencere: PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı	
Sıkıştırma torku [Nm]		20	
Tamamen metal gövde		evet	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x 90° LED, sarı	
	Çalışma	1 x LED, yeşil	
Aksesuarlar			
Parçalar		montaj somunu: 2	
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	


İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IGK3006BBPKG/AM/SC/US-104

Elektriksel bağlantı



Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı

Şemalar ve grafikler

Montaj

