


İndüktif sensör

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: ID0034

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Algılama mesafesi	[mm]	40
Gövde		dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	105 x 80 x 40

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC
Ters polarite koruması		hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	5,5
Minimum yük akımı	[mA]	5
Maks. kaçak akım	[mA]	2,5
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	300
Yük akımı (Anlık)	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	4
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	40
-------------------	------	----



İndüktif sensör

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Algılama aralığı ayarlanabilir		evet
Algılama aralığının fabrika ayarı	[mm]	40
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	40 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...32,4

Doğruluk / sapma

Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...50
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde		dikdörtgenel
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	105 x 80 x 40
Malzemeler		PPE değiştirilmiş

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar		tornavida: 1
----------	--	--------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x Ø 28 mm; kodlama: A



İndüktif sensör

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Bağlantı

