


## İndüktif sensör

IE-3001-BNOG/ 6m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Elektriksel yapı       | NPN             |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde kapalı |
| Algılama mesafesi [mm] | 1               |
| Gövde                  | Diş yapısı      |
| Boyutlar [mm]          | M8 x 1          |

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | < 7        |
| Koruma sınıfı          | II         |
| Ters polarite koruması | hayır      |

## Çıkışlar

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Elektriksel yapı                                | NPN             |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde kapalı |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1,5             |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 100             |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 1000            |
| Kısa devre koruması                             | hayır           |
| Aşırı yük koruması                              | hayır           |

## İzleme aralığı


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Algılama mesafesi [mm]             | 1        |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
| Çalışma aralığı [mm]               | 0...0,8  |



## İndüktif sensör

IE-3001-BNOG/ 6m

| Doğruluk / sapma                          |                                                                             |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Düzeltilme katsayısı                      | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |                    |
| Histeresis                                | [Srinin % si]                                                               | 1...15             |
| Anahtarlama noktasında kayma              | [Srinin % si]                                                               | -10...10           |
| Çalışma Koşulları                         |                                                                             |                    |
| Çalışma sıcaklığı                         | [°C]                                                                        | -25...80           |
| Koruma                                    |                                                                             | IP 67              |
| Mekanik özellikleri                       |                                                                             |                    |
| Gövde                                     |                                                                             | Diş yapısı         |
| Montaj                                    |                                                                             | gömülebilir montaj |
| Boyutlar                                  | [mm]                                                                        | M8 x 1             |
| Diş tasarımı                              |                                                                             | M8 x 1             |
| Gösterge / Kontroller                     |                                                                             |                    |
| Gösterge                                  | Anahtarlama durumu                                                          | 1 x LED, sarı      |
| Aksesuarlar                               |                                                                             |                    |
| Parçalar                                  |                                                                             | montaj somunu: 2   |
| Açıklamalar                               |                                                                             |                    |
| Paket miktarı                             |                                                                             | 1 adet             |
| Elektriksel bağlantı                      |                                                                             |                    |
| Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> |                                                                             |                    |
| Bağlantı                                  |                                                                             |                    |



BN = Kablo renkleri :  
 kahve rengi  
 BU = mavi  
 BK = siyah