


İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	2
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M8 x 1 / L = 45

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde; Optik ayar ışığı; yapışmaz kaplamalı
Uygulama	Kaynak uygulamalarında kullanım
Dayanma basıncı [bar]	50
Basınç değerlendirme notu	algılama yüzeyi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıktılar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Minimum yük akımı [mA]	2
Maks. kaçak akım [mA]	0,75
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	150



İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE

Kısa devre koruması	evet	
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama	
Aşırı yük koruması	evet	
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	2
Çalışma aralığı	[mm]	0...1,6
Arttırılmış algılama mesafesi	evet	
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,6 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2	
Histerezis	[Sr nin % si]	1...20
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 55011	Sınıf B
Darbe direnci	1 J	
MTTF	[yıl]	1384
UL onayı	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E174191
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	34,7
Gövde	Dış yapısı	
Montaj	gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	M8 x 1 / L = 45
Dış tasarımı	M8 x 1	
Malzemeler	Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı; montaj somunu: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) yapışmaz kaplamalı	
Tamamen metal gövde	evet	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
	ayarlama yardımcısı	1 x LED, kırmızı
Optik ayar ışığı	evet	
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

IER203



İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

