


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IF5252

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Ürün özellikleri

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Elektriksel yapı       | NPN             |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde kapalı |
| Algılama mesafesi [mm] | 4               |
| Gövde                  | Diş yapısı      |
| Boyutlar [mm]          | M12 x 1         |

## Elektriksel özellikleri

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Çalışma gerilimi       | [V]  | 18...36 DC |
| Akım tüketimi          | [mA] | 7; (24 V)  |
| Koruma sınıfı          |      | II         |
| Ters polarite koruması |      | evet       |

## Çıkışlar

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Elektriksel yapı                                | NPN             |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde kapalı |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2               |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 200             |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 400             |
| Kısa devre koruması                             | evet            |
| Kısa devre korumasının cinsi                    | çıkış tarama    |
| Aşırı yük koruması                              | evet            |


# IF5278



## İndüktif sensör

IFB3004-BNOG/MS

| İzleme aralığı                            |                    |                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Algılama mesafesi                         | [mm]               | 4                                                                           |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr)             | [mm]               | 4 ± 10 %                                                                    |
| Çalışma aralığı                           | [mm]               | 0...3,25                                                                    |
| Doğruluk / sapma                          |                    |                                                                             |
| Düzeltilme katsayısı                      |                    | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
| Histerezis                                | [Sr nin % si]      | 1...15                                                                      |
| Anahtarlama noktasında kayma              | [Sr nin % si]      | -10...10                                                                    |
| Çalışma Koşulları                         |                    |                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı                         | [°C]               | -25...80                                                                    |
| Koruma                                    |                    | IP 67                                                                       |
| Mekanik özellikleri                       |                    |                                                                             |
| Gövde                                     |                    | Diş yapısı                                                                  |
| Montaj                                    |                    | çıkıntılı montaj                                                            |
| Boyutlar                                  | [mm]               | M12 x 1                                                                     |
| Diş tasarımı                              |                    | M12 x 1                                                                     |
| Malzemeler                                |                    | Pirinç nikel kaplamalı; PBT                                                 |
| Gösterge / Kontroller                     |                    |                                                                             |
| Gösterge                                  | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı                                                               |
| Aksesuarlar                               |                    |                                                                             |
| Parçalar                                  |                    | montaj somunu: 2                                                            |
| Açıklamalar                               |                    |                                                                             |
| Paket miktarı                             |                    | 1 adet                                                                      |
| Elektriksel bağlantı                      |                    |                                                                             |
| Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                    |                                                                             |
| Bağlantı                                  |                    |                                                                             |



Kablo renkleri :  
BN = kahve rengi  
BU = mavi  
BK = siyah