


## İndüktif sensör

IIA2015-BBOA/SL/TS-600-A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Çıkış fonksiyonu       | normalde kapalı |
| Algılama mesafesi [mm] | 15              |
| Gövde                  | Dış yapısı      |
| Boyutlar [mm]          | M30 x 1,5       |

## Elektriksel özellikleri

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 20...250 AC/DC |
| Ters polarite koruması | hayır          |

## Çıkışlar

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde kapalı        |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6,5                    |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5                    |
| Minimum yük akımı [mA]                          | 5                      |
| Maks. kaçak akım [mA]                           | 2,5                    |
| Yük akımı (Sürekli) AC [mA]                     | 250; (350 (...50 °C))  |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 100                    |
| Yük akımı (Anlık) [mA]                          | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Anahtarlama frekansı AC [Hz]                    | 25                     |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 50                     |
| Kısa devre koruması                             | hayır                  |
| Aşırı yük koruması                              | hayır                  |



## İndüktif sensör

IIA2015-BBOA/SL/TS-600-A

| İzleme aralığı                |                    |                                                                             |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Algılama mesafesi             | [mm]               | 15                                                                          |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) | [mm]               | 15 ± 10 %                                                                   |
| Çalışma aralığı               | [mm]               | 0...12,1                                                                    |
| Doğruluk / sapma              |                    |                                                                             |
| Düzeltilme katsayısı          |                    | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
| Histerezis                    | [Sr nin % si]      | 1...15                                                                      |
| Anahtarlama noktasında kayma  | [Sr nin % si]      | -10...10                                                                    |
| Çalışma Koşulları             |                    |                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | [°C]               | -25...80                                                                    |
| Koruma                        |                    | IP 65                                                                       |
| Testler / Onaylar             |                    |                                                                             |
| EMC                           | EN 60947-5-2       |                                                                             |
|                               | EN 55011           | Sınıf B                                                                     |
| Mekanik özellikleri           |                    |                                                                             |
| Gövde                         |                    | Diş yapısı                                                                  |
| Montaj                        |                    | çıkıntılı montaj                                                            |
| Boyutlar                      | [mm]               | M30 x 1,5                                                                   |
| Diş tasarımı                  |                    | M30 x 1,5                                                                   |
| Malzemeler                    |                    | Pirinç nikel kaplamalı; PBT                                                 |
| Gösterge / Kontroller         |                    |                                                                             |
| Gösterge                      | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı                                                               |
| Aksesuarlar                   |                    |                                                                             |
| Parçalar                      |                    | montaj somunu: 2                                                            |
| Açıklamalar                   |                    |                                                                             |
| Paket miktarı                 |                    | 1 adet                                                                      |

## İndüktif sensör

IIA2015-BBOA/SL/TS-600-A

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x Ø 28 mm; kodlama: A

