


İndüktif sensör

IIB2015-ABOW/10M/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: II0227

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	15
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]	47...63
Çalışma gerilimi [V]	20...250 AC
Akım tüketimi [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	8,5
Minimum yük akımı [mA]	5
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	100; (150 (...50 °C))
Yük akımı (Anlık) [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	25
Kısa devre koruması	hayır



İndüktif sensör

IIB2015-ABOW/10M/PH

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	15
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	15 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...12,1
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histeresis [Sr nin % si]	3...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	PBT; Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	1 x LED, sarı
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

II0298




İndüktif sensör

IIB2015-ABOW/10M/PH

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı



BN =

BU =

Kablo renkleri :

kahve rengi

mavi