


## İndüktif sensör

IIB3015-BNOG/MS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: II5346

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Ürün özellikleri

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektriksel yapı       | NPN                |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde kapalı    |
| Algılama mesafesi [mm] | 15                 |
| Gövde                  | Diş yapısı         |
| Boyutlar [mm]          | M30 x 1,5 / L = 45 |

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 18...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | 7; (24 V)  |
| Koruma sınıfı          | II         |
| Ters polarite koruması | hayır      |

## Çıkışlar

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Elektriksel yapı                                | NPN             |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde kapalı |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2               |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 200             |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 250             |
| Kısa devre koruması                             | hayır           |
| Aşırı yük koruması                              | hayır           |

## İzleme aralığı

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Algılama mesafesi [mm]             | 15        |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
| Çalışma aralığı [mm]               | 0...12,1  |

## Doğruluk / sapma

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Düzeltilme katsayısı     | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
| Histeresis [Sr nin % si] | 1...15                                                                      |



## İndüktif sensör

IIB3015-BNOG/MS

Anahtarlama noktasında  
kayma

[Srinin % si]

-10...10

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-25...80

Koruma

IP 67

## Mekanik özellikleri

Gövde

Dış yapısı

Montaj

çıkıntılı montaj

Boyutlar [mm]

M30 x 1,5 / L = 45

Dış tasarımı

M30 x 1,5

Malzemeler

Pirinç nikel kaplamalı; PBT

## Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, sarı

## Aksesuarlar

Parçalar

montaj somunu: 2

## Açıklamalar


Paket miktarı

1 adet

## Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :  
siyah  
BN = kahve rengi  
BU = mavi