


İndüktif sensör

IIA2010-ASI /US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IIC220

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Algılama mesafesi [mm]	10
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	10
------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	1
-------------------------------	---



İndüktif sensör

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID kod	[hex]	1				
AS-i sertifikası		02901				
Veri bitleri		Tanım	anahtarlama sinyali	güvenli alan	çalışma için hazır olma	kullanılmıyor

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm] M30 x 1,5 / L = 78
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı sensör sargısında kopma, sensör sargısının kısıadevre olması Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------

Açıklamalar

Açıklamalar	Garanti edilen aralık: yakl. Sn nin % 10...80 ' i
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

