


## İndüktif sensör

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IIT202

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Ürün özellikleri

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı       | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde açık |
| Algılama mesafesi [mm] | 10            |
| Gövde                  | Diş yapısı    |
| Boyutlar [mm]          | M30 x 1,5     |

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | 15; (24 V) |
| Koruma sınıfı          | II         |
| Ters polarite koruması | evet       |

## Çıkışlar

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı                                | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu                                | normalde açık |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5           |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 250           |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 250           |
| Kısa devre koruması                             | evet          |
| Kısa devre korumasının cinsi                    | çıkış tarama  |

**İndüktif sensör**

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

|                               |                                                                             |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aşırı yük koruması            | evet                                                                        |               |
| İzleme aralığı                |                                                                             |               |
| Algılama mesafesi             | [mm]                                                                        | 10            |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) | [mm]                                                                        | 10 ± 10 %     |
| Çalışma aralığı               | [mm]                                                                        | 0...8,1       |
| Doğruluk / sapma              |                                                                             |               |
| Düzeltilme katsayısı          | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |               |
| Histeresis                    | [Sr nin % si]                                                               | 1...15        |
| Anahtarlama noktasında kayma  | [Sr nin % si]                                                               | -10...10      |
| Çalışma Koşulları             |                                                                             |               |
| Çalışma sıcaklığı             | [°C]                                                                        | -25...80      |
| Koruma                        | IP 67                                                                       |               |
| Testler / Onaylar             |                                                                             |               |
| EMC                           | EN 60947-5-2                                                                | Sınıf B       |
|                               | EN 55011                                                                    |               |
| Mekanik özellikleri           |                                                                             |               |
| Gövde                         | Dış yapısı                                                                  |               |
| Montaj                        | gömülebilir montaj                                                          |               |
| Boyutlar                      | [mm]                                                                        | M30 x 1,5     |
| Dış tasarımı                  | M30 x 1,5                                                                   |               |
| Malzemeler                    | PP                                                                          |               |
| Gösterge / Kontroller         |                                                                             |               |
| Gösterge                      | Anahtarlama durumu                                                          | 1 x LED, sarı |
| Aksesuarlar                   |                                                                             |               |
| Parçalar                      | montaj somunu: 2                                                            |               |
| Açıklamalar                   |                                                                             |               |
| Paket miktarı                 | 1 adet                                                                      |               |

# II5832




## İndüktif sensör

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



BN =  
BU =  
BK =

Kablo renkleri :  
kahve rengi  
mavi  
siyah