


İndüktif sensör

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	12
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5

Uygulama

Sistem	Arttırılmış algılama mesafesi; Optik ayar ışığı
--------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	5
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	hayır



İndüktif sensör

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	12
Çalışma aralığı [mm]	0...9,7
Arttırılmış algılama mesafesi	evet
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Srinin % si]	3...15
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	Pirinç; algılama yüzeyi: PBT; sonlandırma kapağı: PC; teflon kaplamalı
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu ayarlama yardımcısı
	1 x LED, kırmızı 1 x LED, yeşil
Optik ayar ışığı	evet
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş	
Kablo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Soketli: 1 x M12; kodlama: A	


II5844



İndüktif sensör

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
siyah