




Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	100
Gövde	dikdörtgen
Boyutlar [mm]	400 x 100 x 30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 7

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Yük akımı (Anlık) [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	2

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	100
Algılama aralığı ayarlanabilir	evet
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm]	100



İndüktif sensör

Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	100 ± 10 %
-------------------------------	------	------------

Doğruluk / sapma

Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histeresis [Sr nin % si]	< 15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-15...15

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...70
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde	dikdörtgenel
Montaj	çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm]	400 x 100 x 30
Malzemeler	PVC

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri : siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi