


İndüktif AS-Interface sensörü

IMC2015-ASI /US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IM5118

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Algılama mesafesi [mm]	15
Gövde	dikdörtgen
Boyutlar [mm]	40 x 40 x 66

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama



İndüktif AS-Interface sensörü

IMC2015-ASI /US-100

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	15
------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
------------------------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

AS-i parametreleri

AS-i I/O konfigürasyonu [hex]	1
-------------------------------	---

AS-i ID kod [hex]	1
-------------------	---

Veri bitleri	Tip	Giriş	Giriş	Giriş	Çıkış
	Tanım	anahtarlama sinyali	güvenli alan	çalışma için hazır olma	Test
	durum = 0	aktif alan dışındaki hedefler	kesin olmayan alan içerisindeki hedef	Cihaz hatalı veya hedef, sensör ile bitişik	kullanılmıyor
	durum = 1	hedef aktif alan içinde	hedef kararlı alan içinde	çalışmaya hazır cihaz	kullanılmıyor

Mekanik özellikleri

Gövde	dikdörtgen
-------	------------

Montaj	gömülebilir montaj
--------	--------------------

Boyutlar [mm]	40 x 40 x 66
---------------	--------------

Malzemeler	Gövde: PBT; algılama yüzeyi: PPE; kelepçe: PPS
------------	--

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı sensör sargısında kopma, sensör sargısının kısadevre olması Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası: 1
	Alyan anahtar: 1

Açıklamalar

Açıklamalar	Aktif yüz 5 pozisyonlu ayarlanabilir
-------------	--------------------------------------

	Garanti edilen aralık: yakl. Sn nin % 10...80 ' i
--	---

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



İndüktif AS-Interface sensörü

IMC2015-ASI /US-100

Bağlantı

