


# IM5070



## İndüktif sensör

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Ürün özellikleri

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı       | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde açık |
| Algılama mesafesi [mm] | 35            |
| Gövde                  | dikdörtgönsel |
| Boyutlar [mm]          | 40 x 40 x 66  |

### Uygulama

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
|--------|---------------------------|

### Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | 15; (24 V) |
| Koruma sınıfı          | II         |
| Ters polarite koruması | evet       |

### Çıkışlar

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Elektriksel yapı | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık |



## İndüktif sensör

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

|                                             |      |              |
|---------------------------------------------|------|--------------|
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC | [V]  | 2,5          |
| Yük akımı (Sürekli) DC                      | [mA] | 100          |
| Anahtarlama frekansı DC                     | [Hz] | 100          |
| Kısa devre koruması                         |      | evet         |
| Kısa devre korumasının cinsi                |      | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması                          |      | evet         |

## İzleme aralığı

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| Algılama mesafesi | [mm] | 35 |
|-------------------|------|----|

## Doğruluk / sapma

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Düzeltilme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Piring: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Çalışma Koşulları

|                   |      |         |
|-------------------|------|---------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | 0...100 |
| Koruma            |      | IP 67   |

## Testler / Onaylar

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Mekanik özellikleri

|            |      |                                                                         |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gövde      |      | dikdörtgönsel                                                           |
| Montaj     |      | çıkıntılı montaj                                                        |
| Boyutlar   | [mm] | 40 x 40 x 66                                                            |
| Malzemeler |      | Gövde: PPE; algılama yüzeyi: PPE; sonlandırma kapağı: PPS; kelepçe: PPS |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Aksesuarlar

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Parçalar | Montaj parçası: 1 |
|          | Alyan anahtar: 1  |

## Açıklamalar

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Açıklamalar   | Aktif yüz 5 pozisyonlu ayarlanabilir |
| Paket miktarı | 1 adet                               |

## Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



# IM5070



## İndüktif sensör

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

### Bağlantı

