


## Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör

IND3004DBPKG/T2

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IN5334

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Saha bağlantısı



## Ürün özellikleri

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Elektriksel yapı       | PNP          |
| Algılama mesafesi [mm] | 4            |
| Gövde                  | dikdörtgen   |
| Boyutlar [mm]          | 40 x 26 x 60 |

## Uygulama

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Uygulama | ISO 5211 (VDI/VDE) ye uygun mekanik arabirimler için |
|----------|------------------------------------------------------|

## Elektriksel özellikleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...36 DC |
| Akım tüketimi [mA]     | 20; (24 V) |
| Ters polarite koruması | hayır      |

## Çıkışlar

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Elektriksel yapı                                | PNP   |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5   |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 250   |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 1300  |
| Kısa devre koruması                             | hayır |
| Aşırı yük koruması                              | hayır |

# IN5317



## Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör

IND3004DBPKG/T2

| İzleme aralığı        |                    |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Algılama mesafesi     | [mm]               | 4                |
| Çalışma Koşulları     |                    |                  |
| Çalışma sıcaklığı     | [°C]               | -25...80         |
| Koruma                |                    | IP 67            |
| Mekanik özellikleri   |                    |                  |
| Gövde                 |                    | dikdörtgensel    |
| Montaj                |                    | çıkıntılı montaj |
| Boyutlar              | [mm]               | 40 x 26 x 60     |
| Malzemeler            |                    | PBT; PC          |
| Gösterge / Kontroller |                    |                  |
| Gösterge              | Anahtarlama durumu | 2 x LED, sarı    |
| Açıklamalar           |                    |                  |
| Paket miktarı         |                    | 1 adet           |
| Elektriksel bağlantı  |                    |                  |
| Soketli: 1 x Rd24     |                    |                  |
| Soketli: 1 x M12      |                    |                  |