


İndüktif sensör

IOW2010-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 montaj delikleri M4 güçlendirilmiş
2 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	10
Gövde	dikdörtgözel
Boyutlar [mm]	26 x 26 x 26

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	4,5
Minimum yük akımı [mA]	4
Maks. kaçak akım [mA]	0,6
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama




İndüktif sensör

IOW2010-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	10
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	10 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...8,1
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histeresis [Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgenel
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	26 x 26 x 26
Malzemeler	PBT
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş	
Kablo: 0,15 m, PUR	
Soketli: 1 x M12; kodlama: A	



IO9919



İndüktif sensör

IOW2010-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

Bağlantı

