






İndüktif sensör

IVE2030-FBOW

Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	20
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	30
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	30 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...24,3
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgen
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	40 x 40 x 118
Malzemeler		PBT
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar		Kablo rekoru (E11270) ayrı sipariş edilir.
Paket miktarı		1 adet

IV0005



İndüktif sensör

IVE2030-FBOW

Elektriksel bağlantı

klemens: ...2,5 mm²

Bağlantı

