


İndüktif sensör

IVE4020BCPKG/10M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	eşlenik
Algılama mesafesi [mm]	20
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	40 x 40 x 128

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...60 DC
Akım tüketimi [mA]	20; (24 V)
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	eşlenik
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	3
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	150

IV5051



İndüktif sensör

IVE4020BCPKG/10M

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	20
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	20 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...16,2
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis [Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgensel
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	40 x 40 x 128
Malzemeler	PBT; Conta: FKM
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	Çalışma
	1 x LED, sarı
	1 x LED, yeşil
Açıklamalar	
Açıklamalar	Aktif yüz 5 pozisyonlu ayarlanabilir
	Kablo rekoru (E11270) ayrı sipariş edilir.
Paket miktarı	1 adet

IV5051




İndüktif sensör

IVE4020BCPKG/10M

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, yağa dayanıklı esnek kablo; 4 x 0,5 mm²

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz