


İndüktif sensör

IZB20,8-BROG/V2A

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	0,8
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 4 / L = 30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Maks. kaçak akım [mA]	1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	2000
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	0,8
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	0,8 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...0,65

Doğruluk / sapma

Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histeresis [Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10

Çalışma Koşulları



Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65



İndüktif sensör

IZB20,8-BROG/V2A

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde	Silindirik	
Montaj	gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	Ø 4 / L = 30
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4305 / 303); POM	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj kelepçesi: 1	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
 BU = kahve rengi
 mavi