


Kapasitif sensör

KG-2008-ABOA/NI

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 buton
2 LED 3 x



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	2,5...8
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 74

Uygulama

Sistem	Optik ayar ışığı
--------	------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Koruma sınıfı	II
Ters kutuplama koruması	hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	8
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	10
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	90; (180 (...40 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapasitif sensör

KG-2008-ABOA/NI

Yük akımı (Anlık)	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	20
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	20
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	2,5...8
Algılama aralığı ayarlanabilir		evet
Algılama aralığının fabrika ayarı	[mm]	8
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı		Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-15...15
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Arttırılmış bağışıklık		evet
Testler / Onaylar		
EMC	IEC 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Diş tasarımı		M18 x 1
Malzemeler		PBT
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	ayarlama yardımcısı	1 x LED, kırmızı
Optik ayar ışığı		evet
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir		IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 2
Açıklamalar		
Açıklamalar		Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı		1 adet

KG0006




Kapasitif sensör

KG-2008-ABOA/NI

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Bağlantı



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen