


Kapasitif sensör

KIA2010-ASI /US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 topraklama halkası



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Algılama mesafesi [mm]	4...10
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5

Uygulama

Sistem	Optik ayar ışığı
--------	------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	20...32 DC
Akım tüketimi [mA]	50
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	40
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	4...10
Algılama aralığı ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Kapasitif sensör

KIA2010-ASI /US-100

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i parametreleri		
AS-i I/O konfigürasyonu	[hex]	1
AS-i ID kod	[hex]	F
AS-i sertifikası		00501
Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5
Diş tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı; PBT
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	ayarlama yardımcısı	1 x LED, kırmızı
Optik ayar ışığı		evet
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
	tornavida: 1	
Açıklamalar		
Açıklamalar		Garanti edilen aralık: yakl. Sn nin % 10...80 ' i
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

