




KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KQ5002

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Algılama yüzü
2 Bas-öğret elemanı



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	72 x 36 x 10

Uygulama

Montaj	konteyner duvarı dışından algılama
Ortam	kuru dökme malzeme; sıvılar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 30
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	0,2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı ayarlanabilir	evet
--------------------------------	------


KN5108



Kapasitif sensör

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgense
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	72 x 36 x 10
Malzemeler		PBT; PC
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Aksesuarlar		
Parçalar		tornavida: 1
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,5 m, PUR		
Bağlantı		



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi

Soketli: 1 x AMP