


KT5005



Kapasitif el sensörü

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 100 / L = 11

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III



Kapasitif el sensörü

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]		500
Çıkışlar		
Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]		200
Kısa devre koruması		evet
Aşırı yük koruması		evet
Tepki süresi		
Cevap süresi [ms]		35
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]		-40...85
Koruma		IP 67; IP 69K; (ön taraf)
Testler / Onaylar		
MTTF [yıl]		394
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		158,5
Boyutlar [mm]		Ø 100 / L = 11
Malzemeler		aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah; Renkli çerçeve: PC/ABS yeşil
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, kırmızı
	Çalışma	8 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		farklı renklerde çerçeve
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

KT5005




Kapasitif el sensörü

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR

Bağlantı



1	kahve rengi
3	mavi
4	siyah