


KT5006



Kapasitif el sensörü

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 100 / L = 11

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III

KT5006



Kapasitif el sensörü

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar	
Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi	
Cevap süresi [ms]	35

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Testler / Onaylar	
MTTF [yıl]	394

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	129,5
Boyutlar [mm]	Ø 100 / L = 11
Malzemeler	aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah; Renkli çerçeve: PC/ABS yeşil

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, kırmızı
	Çalışma	8 x LED, yeşil

Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	farklı renklerde çerçeve

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



KT5006



Kapasitif el sensörü

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Bağlantı

