


KT5009



Kapasitif el sensörü

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 100 / L = 11

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III

KT5009



Kapasitif el sensörü

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Ters polarite koruması	evet	
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500	
Çıkışlar		
Elektriksel yapı	PNP	
Çıkış fonksiyonu	normalde açık	
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200	
Kısa devre koruması	evet	
Aşırı yük koruması	evet	
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms]	300	
Tepki süresi		
Cevap süresi [ms]	35	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85	
Koruma	IP 67; IP 69K; (ön taraf)	
Testler / Onaylar		
MTTF [yıl]	419	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	160,5	
Boyutlar [mm]	Ø 100 / L = 11	
Malzemeler	aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah; Renkli çerçeve: PC/ABS yeşil	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	8 x LED, yeşil tetiklenebilir
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	farklı renklerde çerçeve	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

KT5009




Kapasitif el sensörü

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR

Bağlantı



Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz