


# KT5050



## Kapasitif el sensörü

KTRSH-KGRBPKG/2M



### Ürün özellikleri

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Elektriksel yapı | PNP             |
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık   |
| Boyutlar [mm]    | Ø 96,9 / L = 11 |

### Uygulama

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Çalışma prensibi | statik                |
| Uygulama         | azaltılmış hassasiyet |

### Elektriksel özellikleri

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]               | 12...30 DC |
| Akım tüketimi [mA]                 | 30         |
| Koruma sınıfı                      | III        |
| Ters polarite koruması             | evet       |
| Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 500        |

### Çıkışlar

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı            | PNP           |
| Çıkış fonksiyonu            | normalde açık |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200           |
| Kısa devre koruması         | evet          |
| Aşırı yük koruması          | evet          |

### Tepki süresi

|                   |    |
|-------------------|----|
| Cevap süresi [ms] | 35 |
|-------------------|----|


# KT5050



## Kapasitif el sensörü

KTRSH-KGRBPKG/2M

| Çalışma Koşulları       |                    |                                                              |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı       | [°C]               | -40...85                                                     |
| Koruma                  |                    | IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)                             |
| Mekanik özellikleri     |                    |                                                              |
| Ağırlık                 | [g]                | 142                                                          |
| Boyutlar                | [mm]               | Ø 96,9 / L = 11                                              |
| Malzemeler              |                    | aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah |
| Gösterge / Kontroller   |                    |                                                              |
| Gösterge                | Anahtarlama durumu | 8 x LED, kırmızı                                             |
|                         | Çalışma            | 8 x LED, yeşil                                               |
| Aksesuarlar             |                    |                                                              |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) |                    | farklı renklerde çerçeve                                     |
| Açıklamalar             |                    |                                                              |
| Paket miktarı           |                    | 1 adet                                                       |
| Elektriksel bağlantı    |                    |                                                              |
| Kablo: 2 m, PUR         |                    |                                                              |
| Bağlantı                |                    |                                                              |



BK =  
BN =  
BU =

Kablo renkleri :  
siyah  
kahve rengi  
mavi