

KT5101




Kapasitif, ışılandırılmış buton

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: KT5111

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms]	300

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----


KT5101



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	352
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	40,5
Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 1	
	Conta: 1	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol diski	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,3 m, PUR		
Bağlantı		



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi