

KT5109




Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KT5111

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms]	300

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----


KT5109



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	43
Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	1 x LED, yeşil tetiklenebilir
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 1	
	Conta: 1	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol disk	
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,3 m, PUR		
Bağlantı		



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz