


Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMDF-KGRBPKG/US



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms]	300

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Testler / Onaylar

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

KT5112



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMDF-KGRBPKG/US

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	55
Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	Fonksiyon	1 x LED, yeşil tetiklenebilir

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 1
	Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol diski

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

