

KT5113




Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KT6101

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP; (pin 2 ile tetiklenen çıkış fonksiyonu)
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	bistabil
------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP; (pin 2 ile tetiklenen çıkış fonksiyonu)
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

KT5113



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	54
Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6.6; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 1
		Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)		sembol disk
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

