


KT5114



Kapasitif, ışılandırılmış buton

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	61,5
-------------	------

KT5114



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Malzemeler	PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV		
Gösterge / Kontroller			
Gösterge	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı tetiklenebilir	
Aksesuarlar			
Parçalar	montaj somunu: 1		
	Conta: 1		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol diski		
Açıklamalar			
Paket miktarı	1 adet		

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,5 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

