


KT5150



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-KRGBPKG/2M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	bistabil
------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılıştaki gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Testler / Onaylar

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------


KT5150



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-KRGBPKG/2M

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	99
Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı tetiklenebilir
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 1
		Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)		sembol disk
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR		
Bağlantı		



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz