


KT5151



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	bistabil
------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	55
-------------	----

KT5151



Kapasitif, ışılandırılmış buton

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6.6; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı tetiklenebilir

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 1
	Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol diski

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

