

KT5305




Kapasitif, ışılandırılmış buton

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KT5310

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 32 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)


KT5305



Kapasitif, ışılandırılmış buton

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	64,2
Boyutlar	[mm]	Ø 32 / L = 31
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 1
		Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)		sembol disk
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 0,3 m, PUR		
Bağlantı		



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi