


KT5312



Kapasitif, ışılandırılmış buton

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 32 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Testler / Onaylar

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	76
-------------	----


KT5312



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m

Boyutlar	[mm]	Ø 32 / L = 31	
Malzemeler	Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV		
Gösterge / Kontroller			
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı	
	Fonksiyon	1 x LED, yeşil tetiklenebilir	
Aksesuarlar			
Parçalar	montaj somunu: 1		
	Conta: 1		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol diski		
Açıklamalar			
Paket miktarı	1 adet		
Elektriksel bağlantı			
Kablo: 0,3 m, PUR			
Bağlantı			



Soketli: 1 x M12