

KT5351




Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KT6301

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 32 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	bistabil
------------------	----------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

KT5351



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	78,5
Boyutlar	[mm]	Ø 32 / L = 31
Malzemeler	Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı tetiklenebilir

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 1
	Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)	sembol disk

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

