


Kapasitif sensör

KVE2015-FBOW

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Algılama mesafesi [mm]	15
Gövde	dikdörtgenel
Boyutlar [mm]	40 x 40 x 118

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]	47...63
Çalışma gerilimi [V]	35...250 AC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	7
Maks. kaçak akım [mA]	2,5
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	500
Yük akımı (Anlık) [mA]	4000; (10ms / 0,1Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	10
Kısa devre koruması	hayır



Kapasitif sensör

KVE2015-FBOW

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	15
Algılama aralığı ayarlanabilir	evet
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm]	15
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	15 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...12,1
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-15...15
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgensel
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	40 x 40 x 118
Malzemeler	PBT
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, kırmızı
Açıklamalar	
Açıklamalar	Kablo rekoru (E11270) ayrı sipariş edilir.
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
klemens: ...2,5 mm ²	
Bağlantı	

