


Seviye sensörü / sızıntı sensörü

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: LI2132

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Programlama butonları



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Prob uzunluğu L [mm]	273

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ortam	sulu soğutucular; Yağ; Su; suya benzer ortamlar
Ortam dielektrik kat sayısı	> 1,8
Tavsiye edilen akışkanlar	sulu soğutucular; Yağ; Su; suya benzer ortamlar
Kullanılamaz	granüller; Dökme malzeme; asitler; alkali
Tank basıncı [bar]	-0,5...0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019)

Yağ

Ortam sıcaklığı [°C]	0...65
----------------------	--------

Su

Ortam sıcaklığı [°C]	0...35
----------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	22; (24 V)
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Ölçme ilkesi	kapasitif

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP



Seviye sensörü / sızıntı sensörü

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Dijital çıktıların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L [mm]	273
Aktif aralık A [mm]	31

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	0...65
Koruma	IP 65; IP 67

Testler / Onaylar

Onay	WHG § 19
EMC	EN 61000-6-2 : 2005 + Corr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007
Şok dayanımı	DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl]	608

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	185,5
Boyutlar [mm]	Ø 16
Malzemeler	PP-GF30; TPE-U
Malzeme (ıslak parçalar)	PP

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	LED, sarı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



LI2242



Seviye sensörü / sızıntı sensörü

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Bağlantı

