


Noktasal seviye algılama sensörü

LI0737--K-00KNPKG/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: LI5144

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Programlama butonu



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
Prob uzunluğu L [mm]	737

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ortam	soğutucular; Yağ
Kullanılamaz	asitler; alkali
Ortam sıcaklığı [°C]	0...55; (Su ve su benzeri ortamlar için sıcaklık > 35° C ise sensör iklimatik tüp ile takılmalıdır.)
Tank basıncı [bar]	0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	13; (24 V)
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Ölçme ilkesi	kapasitif

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıktıların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıktıların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250



Noktasal seviye algılama sensörü

LI0737--K-00KNPKG/US

Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	5
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet
Ölçüm / ayar aralığı		
Prob uzunluğu L	[mm]	737
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pens kapanması
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V (500 Ω AC)
Mekanik özellikleri		
Boyutlar	[mm]	Ø 16
Malzemeler		PP; TPE-V
Malzeme (ıslak parçalar)		PP
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Noktasal seviye algılama sensörü

LI0737--K-00KNPKG/US

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı

