


Noktasal seviye algılama sensörü

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 Programlama butonu



Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
Prob uzunluğu L [mm]	273

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ortam	Su; su bazlı ortamlar; Soğutucu karışımlar
Kullanılamaz	asitler ve alkaliler; dielektrik katsayısı < 20 (örn. yağ) olan sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	0...35
Tank basıncı [bar]	0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019)

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	13; (24 V)
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Ölçme ilkesi	kapasitif

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital çıkışların sayısı: 1
-----------------------	------------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıkışların sayısı	1
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama



Noktasal seviye algılama sensörü

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	273
-----------------	------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pens kapanması
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V (500 Ω AC)

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	Ø 16
----------	------	------

Malzemeler	PP; TPE-V
------------	-----------

Malzeme (ıslak parçalar)	PP
--------------------------	----

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar

Açıklamalar	Ürün teslim edildiğinde programlama butonu elektronik olarak kilitli.
-------------	---

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı

