

MF5003




Manyetik sensör

MFA3060-ANKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MFS202

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	60; (mıknatısa göre M 4.0)
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama


MF5003



Manyetik sensör

MFA3060-ANKG

Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	60; (mıknatısa göre M 4.0)
Doğruluk / sapma	
Histerezis [Sr nin % si]	1...10
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si]	1
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri	
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M12 x 1
Diş tasarımı	M12 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; Plastik
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²	
Bağlantı	



BN = Kablo renkleri : kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah