


Düz hatlı silindirler için silindir sensörü

MKR3000-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5115

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 8 / L = 30

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histeresis [mm]	1
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67


MK5002



Düz hatlı silindirler için silindir sensörü

MKR3000-BPKG

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü	ön	
Silindir tipi	Daire kesitli düz silindirler	
Boyutlar	[mm]	Ø 8 / L = 30
Malzemeler	Alüminyum; algılama yüzeyi: Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Bağlantı		



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah