


Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5115 + E11799

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılıştaki gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histeresis [mm]	1
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
------------------------	----------



Saplamalı silindir için silindir sensörü

MKZ3000-BPKG

Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü	ön	
Silindir tipi	bağlama çubuk silindirleri	
Boyutlar [mm]	37,5 x 35 x 35,5	
Malzemeler	Gövde: Plastik; Montaj adaptörü: Alüminyum	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
	siyah