


Bütünleştirilmiş profil silindirler için silindir sensörü

MKP3000-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5115 + E11799

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	37 x 30 x 27

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar


Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama



Bütünleştirilmiş profil silindirler için silindir sensörü

MKP3000-BPKG

Aşırı yük koruması		evet
İzleme aralığı		
Manyetik hassasiyet	[mT]	3
Geçiş hızı	[m/s]	< 5
Doğruluk / sapma		
Histerezis	[mm]	1
Tekrarlanabilirlik	[mm]	0,1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü		ön
Silindir tipi		bütünleştirilmiş profil silindirler
Boyutlar	[mm]	37 x 30 x 27
Malzemeler		Alüminyum; Plastik
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
 kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah