

MK5018




T-slot silindir sensör

MKT3000-BPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5115 + E11796

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	14 x 12 x 19

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000


MK5018



T-slot silindir sensör

MKT3000-BPKG

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Manyetik hassasiyet [mT]	2
Geçiş hızı [m/s]	< 5
Doğruluk / sapma	
Histerezis [mm]	1
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri	
Algılama yüzü	ön
Silindir tipi	trapez kanal silindirler
Boyutlar [mm]	14 x 12 x 19
Malzemeler	Alüminyum; Plastik
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²	
Bağlantı	



Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah