


T-slot silindir sensör

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5106 + E11796

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	14 x 12 x 19

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000

MK5022



T-slot silindir sensör

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı	
Manyetik hassasiyet [mT]	2
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma	
Histerezis [Sr nin % si]	1
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si]	0,1

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
Şok/titreşim dayanımı	Sınıf B
	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)


Mekanik özellikleri	
Algılama yüzü	ön
Silindir tipi	trapez kanal silindirler
Boyutlar [mm]	14 x 12 x 19
Malzemeler	Alüminyum; Plastik

Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	1 x LED, sarı

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



MK5022



T-slot silindir sensör

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Bağlantı

