


Düz hatlı silindirler için silindir sensörü

MKR3000-ANKG/AS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: MK5112

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 8 / L = 37

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histeresis [mm]	1
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67

MK5028



Düz hatlı silindirler için silindir sensörü

MKR3000-ANKG/AS

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekanik özellikleri		
Algılama yüzü	ön	
Silindir tipi	Daire kesitli düz silindirler	
Boyutlar	[mm]	Ø 8 / L = 37
Malzemeler	Alüminyum; Plastik	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

